

品番 : EA819AD-31B

品名 : # 60 30x10mm/3mm軸 フラップホイール



販売価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/03/17 07:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0926ページ		



フラップホイール  
あらゆる素材の表面研磨に対応  
研磨のなかで最も平均的な回転速度の  
フラップホイールです。  
● 軸径別の長さ(送料や包装の別あり)  
● 高品質の磨き出しにより、  
磨きやすい。研磨、仕上げ、研磨、  
表面処理、アルミニウム、鋼、  
銅、ステンレス鋼



鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に

#### 仕様

軸径	3mm	直径	30mm
最大回転数	25000rpm	軸長	38mm
入数	1本入り	高さ	10mm
砥粒	アルミ酸化物	粒度	#60

鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応

#### 代替品

	<p>品番 EA819AD-32B コメント #60 30x15mmになります。</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.