

品番 : EA819AD-31E

品名 : #120 30x10mm/3mm軸 フラップホイール



販売価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/03/17 09:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0926ページ		



**フラップホイール**  
あらゆる形状の表面研磨に対応が可能なフラップホイールです。  
● 軸や穴の深さ(溝)や面取りの除去  
● 高硬度の鋼材のバリ取り  
● 鋼材のバリ取り、面取り、研磨、仕上げ、ステンレス鋼、黄銅、アルミニウム、チタン、銅、鉄、プラスチックの研磨



鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に

#### 仕様

軸径	3mm	直径	30mm
最大回転数	25000rpm	軸長	38mm
入数	1本入り	高さ	10mm
砥粒	アルミ酸化物	粒度	#120

鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応

#### 代替品

	<b>品番</b> EA819AD-31C <b>コメント</b>
---	--------------------------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.