


品番 : EA819AE-10H

品名 : #240 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
カタログ価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
在庫数	最新在庫: 54 (2026/07/05 05:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
回転方向に応じて最大回転数の低いのがフラップホイールです。
● 軸や軸径の異なる径や長さの対応可能
● 高負荷時の磨耗が少なくなり、
磨耗が早い一般磨盤・磨棒・ステンレス鋼、
炭素鋼、アルミニウム、チタン、
銅、ステンレス鋼の他

仕様

軸径	6mm	直径	40mm
高さ	30mm	最大回転数	19000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#240	重量	39g
入数	1本入り	軸長	約38mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.