



品番 : EA819AE-12B

品名 : # 60 50x15mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	615円(税抜) / 677円(税込)		
カタログ価格	615円(税抜) / 677円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2026/04/26 20:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



**フラップホイール**  
あらゆる素材の表面研磨に対応。  
研磨のなかでも最も研磨の細かいのが  
フラップホイールです。  
● 研磨後の磨き残り(バリや微塵の除去等)  
● 高純度の磨き残り(バリ)とりに、  
磨き残り(バリ)除去、研磨、ステンレス鋼、  
炭素鋼、アルミニウム、チタン、  
銅、黄銅、ブラス等の磨き。

## 仕様

軸径	6mm	直径	50mm
高さ	15mm	最大回転数	15000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#60	入数	1本入り
軸長	約38mm		

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.