


品番：EA819AE-13C

品名：# 80 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 45 (2026/04/26 22:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		




**フラップホイール**  
あらゆる素材の表面研磨に対応。  
研磨のなかでも最も効率の良いのがフラップホイールです。  
● 軸や径の異なる径筒や筒取の取付け  
● 高負荷の磨り出しなどに、  
磨き粉は一般研磨、研磨、エンダレス磨、  
表面研磨、アルミニウム、研磨、  
木材、プラスチックの磨

### 仕様

軸径	6mm	直径	50mm
高さ	20mm	最大回転数	15000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#80	入数	1本入り
軸長	約38mm		

### 代替品

	品番 EA819AE-12C コメント
--	------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.