


品番：EA819AE-14A

品名：# 40 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 725円(税抜) / 798円(税込) | | |
| カタログ価格 | 725円(税抜) / 798円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 20 (2026/04/26 22:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0942ページ | | |




フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨のなかでも最も研磨の細かいのが
フラップホイールです。
● 研磨面の凹凸(深さや形状の制御等)
● 研磨面の磨き残り(バリ)をとり、
滑らかな一面(鏡面、鏡映、エンボス)を
獲得可能。アルミニウム、チタン、
鋼材、プラスチックの他。

仕様

| | | | |
|----|-------------------------|-------|----------|
| 軸径 | 6mm | 直径 | 50mm |
| 高さ | 25mm | 最大回転数 | 15000rpm |
| 用途 | 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。 | 研磨砥粒 | アルミ酸化物 |
| 粒度 | #40 | 入数 | 1本入り |
| 軸長 | 約38mm | | |

代替品

| | |
|--|------------------------|
|  | 品番 EA819AE-14B コメント |
|--|------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.