



品番：EA819AE-14B

品名：# 60 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
カタログ価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2026/04/26 23:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨のなかでも最も研磨の細かいのが
フラップホイールです。
● 研磨面の凹凸(深さや角度の制御等)
● 研磨面の粗らびりじりどりに
● 研削材の脱落、スラッシング、
表面劣化、アルミコート、研磨、
※ 鉄、プラスチックの他

仕様

軸径	6mm	直径	50mm
高さ	25mm	最大回転数	15000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#60	入数	1本入り
軸長	約38mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.