


品番：EA819AE-16E

品名：#120 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 885円(税抜) / 974円(税込) | | |
| カタログ価格 | 885円(税抜) / 974円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 35 (2026/04/26 22:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0942ページ | | |



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨のなかでも最も研磨の細かいのが
フラップホイールです。
● 研磨後の磨き(逆引き)や研磨の抑制等)
● 高硬度の磨き(りゅう)と併用。
● 鋼材、鋳鉄、鋳鋼、ステンレス鋼、
炭素鋼、アルミニウム、チタン、
銅、プラスチック等。

仕様

| | | | |
|----|-------------------------|-------|----------|
| 軸径 | 6mm | 直径 | 50mm |
| 高さ | 40mm | 最大回転数 | 15000rpm |
| 用途 | 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。 | 研磨砥粒 | アルミ酸化物 |
| 粒度 | #120 | 入数 | 1本入り |
| 軸長 | 約38mm | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.