


品番：EA819AE-18A


品名：# 40 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
カタログ価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2026/04/26 20:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応し、研磨の仕上がりも非常に美しいのがフラップホイールです。
● 磨き粉の溜まり(塗粉)や研磨の妨げ防止
● 研磨製品の細かい屑とりに、適宜材料—研磨、研磨、ステンレス鋼、鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック、等。



仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	15mm	粒度	#40
軸長	約40mm		

代替品

	品番 EA819AE-20A コメント #40 60mm径25mm幅
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.