



品番：EA819AE-18B

品名：# 60 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
カタログ価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/04/26 22:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる表面の表面処理に対応。
研磨の粒度で、最も適切な粒度のフラップホイールです。
● 磨削力の強い(硬質)や磨削力の弱い(軟質)
● 高磨削力の磨削力(10)と、
● 磨削力(1)~(10)の範囲、ステンレス鋼、
炭素鋼、アルミニウム、銅、
鉄、プラスチックの磨

仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	15mm	粒度	#60
軸長	約40mm		

代替品

	品番 EA819AE-12B コメント #60 50mm径15mm幅
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.