

品番：EA819AE-1C

品名：# 80 25x10mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	470円(税抜) / 517円(税込)		
カタログ価格	470円(税抜) / 517円(税込)		
在庫数	最新在庫: 54 (2026/04/12 21:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨の仕方によって最大回転数が異なるのが
フラップホイールです。
● 軸や軸径の異なる（規格や非規格の両方対応）
● 高負荷での使用に耐えりしむために、
鋼材や鉄、鋳鉄、ステンレス鋼、
炭素鋼、アルミニウム、チタン、
銅、プラスチックの軸

仕様

軸径	6mm	直径	25mm
高さ	10mm	最大回転数	30000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#80	入数	1本入り
軸長	約37mm		
特に狭いところに			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.