

品番：EA819AE-1C

品名：# 80 25x10mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	470円(税抜) / 517円(税込)		
カタログ価格	470円(税抜) / 517円(税込)		
在庫数	最新在庫: 54 (2026/04/12 23:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨の仕方でも最大回転数が異なるのが
フラップホイールです。
● 軸や軸径の異なる（規格や非規格の対応あり）
● 高負荷での使用に耐えらばり、
特に鉄や鋼、ステンレス鋼、
鋳造鉄、アルミニウム、銅、
チタン、プラスチックの軸

仕様

軸径	6mm	直径	25mm
高さ	10mm	最大回転数	30000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#80	入数	1本入り
軸長	約37mm		

特に狭いところに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.