


品番：EA819AE-20A

品名：# 40 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
カタログ価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
在庫数	最新在庫: 46 (2026/04/26 23:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		




フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨の力で、最も効率よく幅広いのが
フラップホイールです。
● 磨き面の凹凸(深さや角度の調整)
● 高負荷の磨き(ひびき)により、
磨き面を一気磨き、磨き、スラッシュ磨き、
表面研磨、アルミニウム、研磨、
木材、プラスチックの磨き

仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	25mm	粒度	#40
軸長	約40mm		

代替品

	品番 EA819AE-20B コメント
--	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.