



品番：EA819AE-20E

品名：#120 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
カタログ価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2026/04/26 22:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		




フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨の方向で最大回転数の幅広いフラップホイールです。
● 研磨方向の選択(逆回しや両面の同時研磨)
● 高負荷時の磨耗が少なくなり、研磨が長持ち。
● 用途: 鋼材、ステンレス鋼、異種金属、アルミニウム、銅、鉄、プラスチック等。

仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	25mm	粒度	#120
軸長	約40mm		

代替品

	品番 EA819AE-14E コメント 直径50mm
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.