



品番：EA819AE-20J

品名：#320 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 50 (2026/04/26 22:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨の力で、最も効率よく研磨の力が
フラップホイールです。
● 研磨力の強い(硬質)研磨剤の付着
● 研磨力の弱い(軟質)研磨剤の付着
● 研磨剤の付着がひどいときに、
研磨剤を一掃し、研磨剤を補充し、
再度研磨。アルミニウム、銅、
鋼、ステンレス鋼。

仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	25mm	粒度	#320
軸長	約40mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.