



品番：EA819AE-21A

品名：# 40 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	820円(税抜) / 902円(税込)		
カタログ価格	820円(税抜) / 902円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2026/04/26 23:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨の力で、最も効率よく幅広いのが
フラップホイールです。
● 研磨面の凹凸(逆目や逆剥)の防止
● 高硬度の磨り屑(ひり)とりに、
磨き屑を一掃。磨削、スラッシュ、
表面研磨、アルミニウム、銅、
鋼、プラスチックの磨

仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研 磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	30mm	粒度	#40
軸長	約40mm		

代替品

	品番 EA819AE-20A コメント
--	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.