



品番：EA819AE-21B

品名：# 60 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	820円(税抜) / 902円(税込)		
カタログ価格	820円(税抜) / 902円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2026/04/26 22:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨の力で、最も効率よく幅広いの
フラップホイールです。
● 研磨面の凹凸(深さや角度の調整)
● 研磨面の磨き残り(ひじり)を、
磨きやすい状態に保つ。
● 研磨面、アルミ、ステンレス鋼、
炭素鋼、アルミニウム、銅、
鉄、プラスチック等。

仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研 磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	30mm	粒度	#60
軸長	約40mm		

代替品

	品番 EA819AE-20B コメント
--	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.