

品番：EA819AE-21E

品名：#120 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	820円(税抜) / 902円(税込)		
カタログ価格	820円(税抜) / 902円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/08/20 08:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0979ページ		



フラップホイール

あらゆる素材の表面研磨に対応。  
研磨の効率を最大にするためにフラップホイールです。

- 様々な素材の研磨(金属や非金属の研磨)
- 高硬度の研磨(シリコン)に対応。

適用材料: 一般鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅、チタン、プラスチック、ガラス、セラミックス

### 仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	30mm	粒度	#120
軸長	約40mm		

### 代替品

	品番 EA819AE-20E コメント
--	------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.