



品番：EA819AE-23E

品名：#120 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
カタログ価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/26 22:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる形状の表面研磨に対応。
研磨の仕方でも最大回転の幅広いのが
フラップホイールです。
● 軸や穴の形状(直線や曲面の対応等)
● 研磨粒の磨き出しのしやすさ
● 様々な用途(研磨、仕上げ、研磨、
表面処理、アルミコート、研磨、
など)への対応

仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研 磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
直径	60mm	高さ	50mm
粒度	#40	総重量	約115g
入数	1本入り	軸長	約40mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.