

品番：EA819AE-2C

品名：# 80 25x20mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	840円(税抜) / 924円(税込)		
カタログ価格	840円(税抜) / 924円(税込)		
在庫数	最新在庫: 81 (2026/04/13 00:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



**フラップホイール**  
あらゆる素材の表面研磨に対応。  
研磨の仕方でも最大回転数の低いのがフラップホイールです。  
● 軸や軸孔の磨耗(逆磨)や研磨の妨げ防止  
● 高負荷時の磨耗が少なくなり、特に、  
鋼材や鉄—合金(鋳鉄、ステンレス鋼、  
炭素鋼、アルミニウム、チタン、チタニウム、  
銅、アルミニウム)の軸

### 仕様

軸径	6mm	直径	25mm
高さ	20mm	最大回転数	30000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#80	入数	1本入り
軸長	約37mm		
特に狭いところに			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.