

品番：EA819AE-3G

品名：#180 25x25mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	865円(税抜) / 952円(税込)		
カタログ価格	865円(税抜) / 952円(税込)		
在庫数	最新在庫: 43 (2026/04/12 23:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール  
あらゆる素材の表面研磨に対応  
研磨の仕方でも最大回転数の幅広いのが  
フラップホイールです。  
● 軸や軸径の異なる仕様や回転数の調整等  
● 高品質の磨き出しにより、  
鋼材や鉄、鋳造、ステンレス鋼、  
炭素鋼、アルミニウム、チタン、  
銅、プラスチックの軸

### 仕様

軸径	6mm	直径	25mm
高さ	25mm	最大回転数	30000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#180	入数	1本入り
軸長	約37mm		

特に狭いところに

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.