

品番：EA819AE-6B

品名：# 60 30x15mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
カタログ価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2026/04/26 20:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨の仕方でも最大回転数は同じのフラップホイールです。
● 軸や軸孔の磨耗(変形や変色の防止)対策
● 高負荷時の磨耗を防止し、より長寿命を実現。
● 鋼材、鉄、鋳鉄、ステンレス鋼、鋳造樹脂、アルミニウム、銅、亜鉛、プラスチックの磨

仕様

軸径	6mm	直径	30mm
高さ	15mm	最大回転数	25000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#60	入数	1本入り
軸長	約37mm		
特に狭いところに			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.