

品番：EA819AE-6J

品名：#320 30x15mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
カタログ価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/04/26 20:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応
回転方向が逆でも最大回転数の範囲内のフラップホイールです。
● 軸や軸孔の腐食(塩酸や硫酸の処理時)
● 高純度の腐食(シリコン)により、
腐食が早い(樹脂、銅、ステンレス鋼、
炭素鋼、アルミニウム、チタン、
銅、プラスチック)の他

仕様

軸径	6mm	直径	30mm
高さ	15mm	最大回転数	25000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#320	入数	1本入り
軸長	約37mm		
特に狭いところに			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.