


品番：EA819AE-7B

品名：# 60 40x15mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
カタログ価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/07/05 05:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
回転方向に応じて最大回転数の低いのが
フラップホイールです。
● 軸や軸径の異なる（寸法や形状の異なる）
● 高負荷の磨削（バリ取り）に、
特に有効。鋼材、ステンレス鋼、
炭素鋼、アルミニウム、銅、
鉄、プラスチック等。

仕様

軸径	6mm	直径	40mm
高さ	15mm	最大回転数	19000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#60	入数	1本入り
軸長	約38mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.