


品番：EA819AE-7E

品名：#120 40x15mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
カタログ価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/07/05 05:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応し、
研磨後の仕上げで最も効果的なのが
フラップホイールです。
● 軸や刃の磨損(送りや回転の調整)
● 研磨後の磨が残り易いところに、
刃が鋭く一定角度、研磨、ステンレス鋼、
炭素鋼、アルミニウム、チタン、
銅、プラスチックの磨

仕様

軸径	6mm	直径	40mm
高さ	15mm	最大回転数	19000rpm
粒度	#120	用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
研磨砥粒	アルミ酸化物	入数	1本入り
軸長	約38mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.