


品番 : EA819AR-12

品名 : 14mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#600)



販売価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
カタログ価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/26 20:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0928ページ		



仕様

メーカー	ミニター	型番	FC3132
用途	バリ取り、エッジ仕上げ、光沢仕上げ、仕上げ研磨、面粗度の向上、前加工工程、付着物の除去、剥離作業	最大回転数	15,000rpm
粒度	#600	軸径	φ 3.0mm
直径	14mm	高さ	7mm
全長	50mm	材質	ナイロン
カップ型			
研磨砥粒を内包したナイロン線材を使用したブラシ			
高硬度の素材に対し高能率な作業が可能なダイヤモンド砥粒			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.