

品番 : EA819AS-12

品名 : 22mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320)



販売価格	390円(税抜) / 429円(税込)		
カタログ価格	390円(税抜) / 429円(税込)		
在庫数	最新在庫: 53 (2026/04/29 20:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0925ページ		



仕様

メーカー	ミニター	型番	EA5102
最大回転数	5,000rpm	粒度	#320
軸径	φ3.0mm	直径	22mm
高さ	8mm	全長	52mm

加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。

皮膜、塗膜の除去、サビ取り作業などの際に下地への影響がほとんどありません。

研削時の発熱が少なく、被削材の研削焼けが起こりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.