


品番：EA819AS-75

品名：31mm FRディスク(#120/ソフト)



販売価格	250円(税抜) / 275円(税込)		
カタログ価格	250円(税抜) / 275円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/06/25 11:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0927ページ		



仕様

メーカー	ミニター	型番	SA2452
最大回転数	10,000rpm	粒度	#120
直径	31mm	内径	11mm
ソフトタイプ			
粘着テープ付き			
GC砥粒の特徴を最大限に引き出す、特殊発砲樹脂を結合剤とした新しいタイプの研削用ディスク			
砥粒保持力に優れ、砥粒が常に最適な状態に保たれるため、低摩耗でありながら強靱な研削力を生み出します。			
独特な弾性効果により、二次バリ、返りバリの発生が抑えられます。			
脆性素材のチッピングが起りにくいいため、質の高い安定した作業を可能にします。			
ゴムパッドはEA819AS-300をお使いください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.