

品番：EA819AX-15

品名：100mm/M10 バイヤスバフ



販売価格	7,030円(税抜) / 7,733円(税込)		
カタログ価格	7,030円(税抜) / 7,733円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 20:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0979ページ		



鏡面仕上げ用

仕様

メーカー	柳瀬(YANASE)	型番	GPS100VC
用途	鏡面仕上げに	サイズ	φ100×25(厚)mm×M10(P1.5)
最大回転数	8,000rpm	重量	160g

バイヤスカットで布解れがなく、耐久性があります。

バイヤスカットで糸の先端が常に出ており、非常に美しい仕上がり面です。

電動グラインダーやストレートグラインダーで簡単に作業できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.