

品番：EA819AZ-63

品名：φ12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(酸化クロム)



販売価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
カタログ価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/26 21:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0925ページ		



仕様

メーカー	永興電機工業 (E-FORCE)	型番	7012314
用途	研磨。各種金属の鏡面光沢仕上げ。一般金属のバリ取り、R付け。	先端形状	球型
材質	酸化クロム含浸バフ	軸径	φ 3.0mm
直径	φ 12mm	高さ	12mm
全長	45mm	最大回転数	20,000min-1

酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.