


品番：EA819BF-33

品名：10x13mm/6mm軸 グレー砥石(A/WA)



販売価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
カタログ価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/07/05 05:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0940ページ		



仕様

メーカー	ミニター	型番	CA6143
最大回転数	81,000rpm	砥粒	褐色/白色アルミナ質混合研磨剤
粒度	#60	軸径	φ6.0mm
直径	10mm	高さ	13mm
全長	51mm	適合素材	一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼
入数	1本		

韌性が高いA砥粒と、破碎性に優れているため高硬度の研削に適しているWA砥粒の混合砥粒

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.