


品番：EA819BG-4

品名：φ16mm/6mm軸 軸付砥石(丸)



|         |                                |      |   |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 640円(税抜) / 704円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 640円(税抜) / 704円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 373 (2026/07/05 04:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                              | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0940ページ                        |      |   |



#### 仕様

|       |                  |    |             |
|-------|------------------|----|-------------|
| メーカー  | ミニター             | 型番 | CA6310      |
| 最大回転数 | 61,000rpm        | 砥粒 | 淡紅色アルミナ質研磨剤 |
| 粒度    | #120             | 軸径 | φ 6.0mm     |
| 直径    | φ 16mm           | 全長 | 52mm        |
| 適合素材  | 合金工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼 | 入数 | 1本          |

酸化クロムが添加された淡紅色のコランダム結晶

高い靱性と破碎性を持ち併せています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.