

品番：EA819BK-20

品名：20x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール)



販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/04/02 18:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0980ページ		



品番	EA819BK-20	品名	20x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール)
直径	20mm	線径	0.3mm
毛丈	15mm	最大回転数	2,000rpm
軸径	6mm	全長	65mm
材質	スチール		

#### 仕様

直径	20mm	線径	0.3mm
毛丈	15mm	最大回転数	2,000rpm
軸径	6mm	全長	65mm
材質	スチール		

円形内径、底部等の研磨に最適

狭所タイプ

金属の持つ腰の強さや直線性を利用して底・溝・角部をブラッシングできます。

毛先のひろがりほとんど無く、底みがき用ブラシとして力強く磨けるのが特徴です。

素材を冷間引線加工により硬度を出した硬鋼線(波打加工をして使用)です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.