

品番：**EA819BK-20S**

品名：20x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンス)



販売価格	<b>3,080円</b> (税抜) / 3,388円(税込)		
カタログ価格	3,080円(税抜) / 3,388円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 3</b> (2025/08/14 10:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1019ページ		



#### 仕様

直径	20mm	線径	0.3mm
毛丈	15mm	最大回転数	2,000rpm
軸径	6.0mm	全長	65mm
狭所タイプ			
円形内径、底部等の研磨に最適			
金属の持つ腰の強さや直線性を利用して底・溝・角部をブラッシングできます。			
毛先のひろがりほとんど無く、底みがき用ブラシとして力強く磨けるのが特徴です。			
半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。			
耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。			
研磨後に錆を生じない。			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.