品番: EA819BN-44

品名: 22.0mm 六角軸付アンカーホールブラシ(ナイロン)



販売価格	2,790円 (税抜)/3,069円(税込)				
カタログ価 格	2,790円(税抜)/3,069円(税込)				
在庫数	最新在庫: 10 (2025/11/09 11:39現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1021ページ1291ページ				





仕様

メーカー	インダストリーコーワ	型番	20933			
ブラシサイズ(mm)	外径:22.0 線径:0.5	軸径	6.6mm			
ブラシ長	150±5mm	全長	410±5mm			
最大回転数	1,000rpm	材質	軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66			
重量(g)	110	適用穴径	φ 22~23mm			
孔内清掃用ブラシ						
六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱						
ブレの少ない芯出し済み						
手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。						
六角シャンク	6.35mm					

株式会社エスコ