

品番：EA819BN-45

品名：24.0mm 六角軸付アンカーホールブラシ(ナイロン)



販売価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
カタログ価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/21 03:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0982ページ1241ページ		



#### 仕様

メーカー	インダストリーコーワ	型番	20934
ブラシサイズ(mm)	外径:24.0 線径:0.5	軸径	6.6mm
ブラシ長	150±5mm	全長	410±5mm
最大回転数	1,000rpm	材質	軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66
重量(g)	110	適用穴径	φ24~25mm
孔内清掃用ブラシ			
六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱			
ブレの少ない芯出し済み			
手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。			
六角シャンク	6.35mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.