

品番：EA819BT-123

品名：16x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(ステンス線)



販売価格	3,760円(税抜)／4,136円(税込)		
カタログ価格	3,760円(税抜)／4,136円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/23 13:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



ダブルスパイラル

仕様

メーカー	フタバ(FBK)	用途	微細研磨・狭い所のバリ取り・サビ落とし・クリーニングなどに
軸径	1/4”(6.35mm)	ブラシ材質	ステンレス
ブラシ長	50mm	外径	16mm
線径	0.15mm	最大回転数	1,500rpm
特に内面部分の研磨・バリ取りに最適です。 必ず右回転でご使用ください。			
インパクトドライバーにも使用可			
グラインダー(電動・空気工具)用			
ダブルスパイラル仕様			

代替品

	品番 EA819BL-313 コメント
--	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

