


品番 : EA819BV-25

品名 : 10mm/ 6.0mm軸 インド型軸付ブラシ(ステンレス製)



販売価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
カタログ価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/04/12 15:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0980ページ		



仕様

メーカー	錦	型番	SE-010F2
外径	10mm	軸径	6mm
軸長	25mm	線径	0.27mm
金具径	10mm	毛丈	25mm
全長	70mm(±3mm)	最大回転数	6,000rpm
材質	ステンレス線 ヨリ形		
エンド型			
シャンク型			
電動・空気工具共用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.