

品番：EA819DA-5

品名：1.4x 7.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)



販売価格	760円(税抜) / 836円(税込)		
カタログ価格	760円(税抜) / 836円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 15:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0920ページ		



仕様


メーカー	ナカニシ	型番	12452
軸径	$\phi 3\text{mm}$	全長	40mm
刃径×刃長	1.4×7mm	粒度	#100
最大回転数	105000rpm	入数	1本

精密研削から外径研削粗加工まで高い研削性と耐久性を発揮

切れ味が良いので乾式切削でも切削焼けや熱による歪み最小限に抑えることができます

ダイヤモンドは硬くて脆い材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン等)に適しています

代替品

	品番	EA819DG-1
	コメント	1.6×4.6×44.5mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.