

品番 : EA819DG-21


品名 : 5.0x6.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)



販売価格	4,240円(税抜) / 4,664円(税込)		
カタログ価格	4,240円(税抜) / 4,664円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/06/21 01:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0919ページ		



EA819DG-21	
品名	5.0x6.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
品番	EA819DG-21
規格	5.0x6.0x55mm
軸径	3mm
刃径	5.0mm
刃長	6.0mm
全長	55mm
材質	クロムモリブデン鋼
砥粒	ダイヤモンドD427
焼結タイプ	V.B.(焼結)方式によるコーティング
用途	ファイバーガラス、セラミックタイル、硬質プラスターボードの加工に
特長	焼結ダイヤにより長寿命



仕様

刃径×刃長	φ5.0×6.0mm	全長	55mm
軸径	3mm	粒度	電着ダイヤモンド#50
砥粒	ダイヤモンドD427 V.B.(焼結)方式によるコーティング	ブランク材	クロムモリブデン鋼
用途	ファイバーガラス、セラミックタイル、硬質プラスターボードの加工に	特長	焼結ダイヤにより長寿命
焼結タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.