

品番：EA819DH-105

品名：φ3.0x55mm/ 7° ダイヤモンドバ- (テーパ- /3mm軸)



販売価格	5,810円(税抜) / 6,391円(税込)		
カタログ価格	5,810円(税抜) / 6,391円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/06/22 11:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0920ページ		



電着タイプダイヤモンドバ-			
品番	先端径	刃径	全長
EA819DH-101	0.55mm	3mm	55mm
EA819DH-102	0.55mm	3mm	55mm
EA819DH-103	0.55mm	3mm	55mm
EA819DH-104	0.55mm	3mm	55mm
EA819DH-105	0.55mm	3mm	55mm

仕様

先端径	0.55mm	刃径	3mm
刃長	20mm	全長	55mm
先端角	7°	軸径	3mm
砥粒	ダイヤモンドD126(#140)	材質	クロムモルブデン鋼
電着タイプ			
切れ味が良く、ダイヤモンドが長持ちします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.