

品番：EA819DH-111

品名：φ4.0x60mm/13° ダイヤモンドバ- (テ-ハ- /6mm軸)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,140円(税抜) / 6,754円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 6,140円(税抜) / 6,754円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 18 (2026/06/22 14:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0938ページ                       |      |   |



| 品番: EA819DH-111 |                       |       |      |
|-----------------|-----------------------|-------|------|
| 品名              | ダイヤモンドバ- (テ-ハ- /6mm軸) | 規格    |      |
| 材質              | クロムモルブデン鋼             | 刃径    | 4mm  |
| 軸径              | 6mm                   | 全長    | 60mm |
| 先端径             | 0.45mm                | 先端角度  | 13°  |
| 砥粒              | ダイヤモンドD126(#120/140)  | 電着タイプ |      |
| 特徴              | 切れ味が良く、ダイヤモンドが長持ちします。 |       |      |

## 仕様

|                       |           |      |                      |
|-----------------------|-----------|------|----------------------|
| 刃径                    | 4mm       | 刃長   | 20mm                 |
| 全長                    | 60mm      | 先端角度 | 13°                  |
| 軸径                    | 6mm       | 先端径  | 0.45mm               |
| 材質                    | クロムモルブデン鋼 | 砥粒   | ダイヤモンドD126(#120/140) |
| 電着タイプ                 |           |      |                      |
| 切れ味が良く、ダイヤモンドが長持ちします。 |           |      |                      |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.