

品番：EA819DH-112

品名：φ5.0x60mm/10° ダイヤモンドバー(テーパ- /6mm軸)



販売価格	6,140円(税抜) / 6,754円(税込)		
カタログ価格	6,140円(税抜) / 6,754円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/03 05:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0938ページ		



品番: EA819DH-112			
品名	ダイヤモンドバー	規格	φ5.0x60mm/10°
材質	クロムモルブデン鋼	砥粒	ダイヤモンドD126
刃径	5mm	刃長	20mm
全長	60mm	先端角度	10°
軸径	6mm	先端径	0.47mm
電着タイプ	電着タイプ		

## 仕様

刃径	5mm	刃長	20mm
全長	60mm	先端角度	10°
軸径	6mm	先端径	0.47mm
材質	クロムモルブデン鋼	砥粒	ダイヤモンドD126(#120/140)
電着タイプ			
切れ味が良く、ダイヤモンドが長持ちします。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.