

品番：EA819DL-22


品名：10x15x55mm ダイヤモンドバー(6mm軸)



販売価格	9,060円(税抜) / 9,966円(税込)		
カタログ価格	9,060円(税抜) / 9,966円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/21 01:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0938ページ		



電着タイプ	
品名	EA819DL-22
品番	EA819DL-22
規格	10x15x55mm
軸径	6.0mm
刃径	10mm
刃長	15mm
全長	55mm
砥粒	ダイヤモンドパウダー(D126)
粒度	#140
ブラック材	クロムモリブデン鋼
電着タイプ	



仕様

刃径	10mm	刃長	15mm
全長	55mm	軸径	6.0mm
砥粒	ダイヤモンドパウダー(D126)	粒度	#140
ブラック材	クロムモリブデン鋼		
電着タイプ			
切れ味が良く、ダイヤが長持ちします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.