

品番：EA819DL-28

品名：12x25x70mm ダイヤモンドバー(6mm軸)



販売価格	6,580円(税抜) / 7,238円(税込)		
カタログ価格	6,580円(税抜) / 7,238円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/18 09:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0938ページ		



電着タイプダイヤモンドバー	
品名	電着タイプダイヤモンドバー
品番	EA819DL-28
規格	12x25x70mm
軸径	6.0mm
刃径	12mm
刃長	25mm
全長	70mm
砥粒	ダイヤモンドパウダー
粒度	#140
電着タイプ	電着タイプ

仕様

刃径	12mm	刃長	25mm
全長	70mm	軸径	6.0mm
砥粒	ダイヤモンドパウダー	粒度	#140
電着タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.