




品番：EA819DL-61

品名：φ6.0mm/45° ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)



販売価格	4,890円(税抜) / 5,379円(税込)		
カタログ価格	4,890円(税抜) / 5,379円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/02 13:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0938ページ		




電着タイプ 切削加工用	
品名	電着タイプ 切削加工用
品番	EA819DL-61
規格	φ6.0mm/45°
材質	超硬合金
粒度	#140
刃径	6mm
全長	60mm
軸径	6mm
先端角	45°
電着タイプ	電着タイプ
備考	※ 切削加工用として使用されるため、切削加工後の研磨は必要です。

仕様

形状	傘型	刃径	6mm
刃長	9mm	全長	60mm
先端角	45°	軸径	6mm
粒度	#140		
電着タイプ			
ダイヤモンドパウダー付			
切れ味が良く、ダイヤモンドが長持ちします。			

代替品

	品番 EA819DL-51 コメント 10mm/45°
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.