

品番 : EA819DM-8

品名 : 1.0x 10x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)



販売価格	1,160円(税抜) / 1,276円(税込)		
カタログ価格	1,160円(税抜) / 1,276円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2025/12/14 07:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0954ページ		



仕様

メーカー	アイゼン	型番	IED-1.0
外径	1.0mm	首下長	10mm
刃長	3mm	全長	40mm
粒度	#200	シャンク径	3mm
砥粒	ダイヤモンド	用途	超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に
母材材質	焼き入れ鋼	耐熱温度	800°C
被削材	超硬合金、セラミックス、石材、ガラス サーメント、MMC、シリコン、磁石	入数	1本

内面研削用

精密内面研削・ジグ研削盤用

鉄系金属への使用は不可

【注意】

- ・熱に弱いので乾式での使用は不可
- ・約600°Cを超えるとダイヤが炭化します
- ・切削油を使用してください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.