


品番 : EA819ED-15

品名 : 5x16mm 軸付ゴム砥石(2.34mm軸)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 605円(税抜) / 666円(税込) | | |
| カタログ価格 | 605円(税抜) / 666円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 16 (2026/07/08 16:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0915ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-----------|------|---------------------|
| メーカー | ミニター | 型番 | DB1213 |
| 最大回転数 | 20,000rpm | 砥粒 | WA |
| 粒度 | #1200 | 軸径 | φ2.34mm |
| 直径 | 5mm | 高さ | 16mm |
| 全長 | 50mm | 適合素材 | ステンレス鋼、アルミニウム、合金工具鋼 |
| 硬さ | ミディアムタイプ | | |

研磨作業に適したゴム砥石

ワークへのなじみがよく、作業時の衝撃も吸収する働きがあり、作業が快適

加工の際、切り刃(砥粒)が適度に内部へ押し込まれるためワークに対してソフトになじみ、綺麗に仕上がります。

結合剤(ゴム)の適度な剥離作用により、細かな粒度であっても目詰まりしにくく、高能率な仕上げ加工が可能

2次バリや返りバリ、チッピングの発生がほとんどありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

