


品番 : EA819EE-12

品名 : 25.4x3.18mm/# 50 特殊樹脂ディスク(3枚)



販売価格	975円(税抜) / 1,073円(税込)		
カタログ価格	975円(税抜) / 1,073円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/03/18 18:58現在)		
商品入数	3	販売単位	袋
カタログページ	0861ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	BR DISC 50
シリーズ	スコッチ・ブライト	用途	・微小バリ取り作業全般 ・金型のクリーニング ・宝飾品の仕上げ
粒度	#50	砥粒の種類	キュービトロン[TM]砥粒・酸化アルミニウム
外径	25.4mm	軸径	3.18mm
最大回転数	35,000rpm	色	緑
重量	125g	入数	3枚

高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能

直径25.4mm狭い箇所のバリ取りに最適

毛抜けしないので長持ちロングライフ

マンドレルを取り付けてご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

