


品番 : EA819FP-14

品名 : #100・φ10mm/3mm軸 ロング軸付砥石(WA)



販売価格	440円(税抜) / 484円(税込)		
カタログ価格	440円(税抜) / 484円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/25 14:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0921ページ		



仕様

メーカー	永興電機工業 (E-FORCE)	型番	3A12084
用途	バリ取り	適合材質	一般鋼材、普通炭素鋼、合金鋼、工具鋼
先端形状	球型	粒度	#100
砥粒	ホワイトアルミナ	軸径	φ3.0mm
直径	φ10mm	高さ	10mm
軸長	80mm	最大回転数	6,000min-1
高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。			
深穴の交差穴のバリ取りに便利			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.